



### Angle intérieur LFS60200 tôle zingué

#### Caractéristiques techniques

##### Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

##### Réglages

Plage angulaire	90 - 90
-----------------	---------

##### Dimensions

Hauteur	60 mm
---------	-------

Largeur	200 mm
---------	--------

##### Matière

Matière	Acier
---------	-------

Traitement de surface	Galvanisé
-----------------------	-----------

Couleur	Zingué
---------	--------

##### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
---	------

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

##### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

##### Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

R2731VERZ

