


R2732VERZ



Angle extérieur LFS60200 tôle zingué

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	200 mm

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Réglages

Plage angulaire	90 - 90
-----------------	---------

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Zingué

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Équipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----