



RED013X

IP20

Alimentation 28 VDC / 1,25 A rail DIN

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 3

Dimensions

Hauteur 93 mm

Largeur 52 mm

Profondeur 68 mm

Raccordement

Nombre d'interphones pouvant être raccordés 32

Conditions d'utilisation

Température de service 5 - 40 °C

Installation, montage

Montage Rail DIN

Tension

Tension d'entrée 230 - 230 V

Tension de sortie 28 - 28 V

Tension de service 230 - 230 V

Courant électrique

Courant de sortie 1 250 mA

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Raccordement Tension d'entrée, Tension de sortie