


# Fiche technique du produit

SL20080A9010

:hager



## Support pièce de recouvr. SL20080 bp

### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	clipsé
Hauteur produit installé	33 mm
Hauteur de goulotte	80 mm
Longueur	110 mm
Largeur de goulotte	20 mm
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Homologations	CE
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sans halogène	Oui
Température ambiante	-5...65 °C