



SL201159039010

### Support SL20115 nu blanc paloma

#### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	par serrage et Vissable
Traitement antibactérien	Non
Format appareillages compatibles	45x45 mm
Hauteur de goulotte	115 mm
Largeur de goulotte	20 mm
Format	Appareillage en saillie
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	mélange de matériaux
Groupe de matériau	matériau mélanger
Sens de montage	horizontal
Equipé de	vide
Nombre d'unités	1
Homologations	CE
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07
Température de service	5...60 °C
Température ambiante	5...60 °C