



SL201159119010



Support universel SL20115 blanc paloma

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	par serrage et Vissable
Traitement antibactérien	Non
Format appareillages compatibles	Standard 60mm
Profondeur produit installé	48 mm
Hauteur produit installé	206 mm
Hauteur de goulotte	115 mm
Longueur	102 mm
Largeur de goulotte	20 mm
Format	Appareillage en saillie
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	matière plastique
Groupe de matériau	matériau mélanger
Sens de montage	horizontal
Equipé de	vide
Nombre d'unités	1
Homologations	CE
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07
Température de service	5...60 °C
Température ambiante	5...60 °C