

SM030

Ampèremètre analogique 0-30A branchement et lecture directe

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 4

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 50 °C

Température de stockage/transport -40 - 80 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 54 mm

Mesure

Plage de mesure du courant 0 - 30 A

Type d'appareil de mesure Analogique

Puissance

Puissance consommée VA 1,10 VA

Puissance dissipée totale sous IN 1,10 W

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Installation, montage

Montage Rail DIN

Fonctions

Classe de précision 0.015

Tension

Tension assignée d'isolement 2 000 V

Fréquence

Fréquence 45 - 65 Hz