

SM151

**Ampèremètre digital 0-150A branchement sur TI**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules 4

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 55 °C

Température de stockage/transport -40 - 70 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 10 mm<sup>2</sup>

**Dimensions**

Hauteur 85 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 54 mm

**Mesure**

Plage de mesure du courant 0 - 150 A

Type d'appareil de mesure Digital

**Puissance**

Puissance consommée VA 1 VA

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Installation, montage**

Montage Rail DIN

**Fonctions**

Classe de précision 0.01

**Fréquence**

Fréquence 45 - 65 Hz