



Ampèremètre digital 0-600A branchement sur TI

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-40 - 70 °C
-----------------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	6 mm ²
---	-------------------

Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²
---	--------------------

Dimensions

Hauteur	85 mm
---------	-------

Largeur	70 mm
---------	-------

Profondeur	54 mm
------------	-------

Mesure

Plage de mesure du courant	0 - 600 A
----------------------------	-----------

Type d'appareil de mesure	Digital
---------------------------	---------

Puissance

Puissance consommée VA	1 VA
------------------------	------

Puissance dissipée totale sous IN	1,10 W
-----------------------------------	--------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Fonctions

Classe de précision	0.01
---------------------	------

Fréquence

Fréquence	45 - 65 Hz
-----------	------------

SM601