



SP015D



## Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC 61643-1	275 V
---	-------

Niveau de protection Up IEC 61643-1	1,20 kV
-------------------------------------	---------

#### Courant électrique

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 $\mu$ s, IEC61643)L-N(PEN)/N-PE	5 kA
---	------

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE	15 kA
-----------------------------------	-------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 60 °C
------------------------	-------------

#### Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Oui
--	-----

#### Normes

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------