



SP015R



**Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1	275 V
---------------------------------------------------------	-------

Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11	1,20 kV
-----------------------------------------------------------------------	---------

**Courant électrique**

Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	5 kA
-------------------------------------------------------------------------	------

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE	15 kA
-----------------------------------	-------

**Dimensions**

Hauteur	52 mm
---------	-------

Largeur	17,5 mm
---------	---------

Profondeur	56 mm
------------	-------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20 - 60 °C
------------------------	-------------

**Equipement**

Avec contact de signalisation à distance	Non
------------------------------------------	-----

**Normes**

Classe d'exigence IEC 61643	T2
-----------------------------	----

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------