



SP065R



**Cartouche 65KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC 61643-1 275 V

Niveau de protection Up IEC 61643-1 1,50 kV

**Courant électrique**

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20  $\mu$ s, IEC61643)L-N(PEN)/N-PE 20 kA

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE 65 kA

**Conditions d'utilisation**

Température de service -20 - 60 °C

**Equipement**

Avec contact de signalisation à distance Non

**Normes**

Classe d'exigence IEC61643 T2

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz