



SP065R



Cartouche 65KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 1

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC 61643-1 275 V

Niveau de protection Up IEC 61643-1 1,50 kV

Courant électrique

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 μ s, IEC61643)L-N(PEN)/N-PE 20 kA

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE 65 kA

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 60 °C

Equipement

Avec contact de signalisation à distance Non

Normes

Classe d'exigence IEC61643 T2

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz