



SPN008D

Cartouche 8kA 255V pour parafoudre débrochable SPN208D et SPN408D

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1	275 V
--	-------

Niveau de protection Up IEC61643-1	1 kV
------------------------------------	------

Courant électrique

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 μ s, IEC61643)L-N(PEN)/ N-PE	15 kA
--	-------

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA
------------------------------------	-------

Dimensions

Largeur	0
---------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 55 °C
------------------------	-------------

Normes

Norme Internationale IEC61643	T2
-------------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------