



SPN008N



Cartouche neutre 8kA 255V pour parafoudre débrochable SPN208D et SPN408D

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension de fonctionnement continue U _c selon IEC 61643-1	255 V
Niveau de protection de la tension U _p neutre-terre selon IEC 61643-11	1,50 kV

Courant électrique

Courant de décharge nominal (I _n) 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Courant choc (I _{imp}) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	17,5 mm
Profondeur	43 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 55 °C
------------------------	-------------

Normes

Classe d'exigence IEC 61643	T2
-----------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------