SPN015D

Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1	275 V
Niveau de protection Up IEC61643-1	1 kV

Courant électrique

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 µs, IEC61643)L-N(PEN)/ N-PE	5 kA
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE	15 kA

Dimensions

Largeur	0

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 55 °C

Normes

Norme Internationale IEC61643	T2

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification