



SPN040D





Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 1

Tension	
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1	275 V
Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11	1 kV
Courant électrique	
Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	15 kA
Courant choc (limp) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	18 mm

Conditions d'utilisation

Température de service -40 - 55 °C

Normes

Classe d'exigence IEC 61643 T2

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz