



SPN040D

## Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

#### Tension

Tension assignée d'emploi U <sub>e</sub>	230 - 230 V
--	-------------

Tension maximale de régime permanent U <sub>c</sub> suivant IEC 61643-1	275 V
---	-------

Niveau de protection U <sub>p</sub> IEC 61643-1	1 kV
---	------

#### Courant électrique

Courant nominal de décharge (I <sub>n</sub> ) 8 - 20 μs, IEC61643)L-N(PEN)/N-PE	15 kA
---	-------

Courant choc (I <sub>imp</sub> ) L-N(PEN)/N-PE	40 kA
--	-------

#### Dimensions

Largeur	0
---------	---

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 55 °C
------------------------	-------------

#### Normes

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------