



SPN040N



Cartouche neutre 40KA 255V pour parafoudre débrochable sans réserve

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1	255 V
---	-------

Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11	1,50 kV
---	---------

Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC 61643-11	1,5 kV
--	--------

Courant électrique

Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
---	-------

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE	40 kA
-----------------------------------	-------

Dimensions

Hauteur	45 mm
---------	-------

Largeur	18 mm
---------	-------

Profondeur	45 mm
------------	-------

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 55 °C
------------------------	-------------

Normes

Classe d'exigence IEC 61643	T2
-----------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------