



SPN040R

**Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC 61643-1	275 V
---	-------

Niveau de protection Up IEC 61643-1	1,20 kV
-------------------------------------	---------

**Courant électrique**

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 $\mu$ s, IEC61643)L-N(PEN)/N-PE	15 kA
---	-------

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE	40 kA
-----------------------------------	-------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-40 - 55 °C
------------------------	-------------

**Normes**

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------