



SPN040R



Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC 61643-1	275 V
Niveau de protection Up IEC 61643-1	1,20 kV

Courant électrique

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 μ s, IEC61643)L-N(PEN)/N-PE	15 kA
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	45 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 55 °C
------------------------	-------------

Normes

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------