



SPN040R

**Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Tension Electrique**

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1 275 V

Niveau de protection Up IEC61643-1 1,20 kV

**Courant Electrique**

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20  $\mu$ s, IEC61643)L-N(PEN)/ N-PE 15 kA

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE 40 kA

**Conditions d'utilisation**

Température de service -40 - 55 °C

**Normes**

Norme Internationale IEC61643 T2

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz