



Cartouche neutre 65KA 255V pour parafoudre débrochable avec réserve

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC 61643-1	255 V
---	-------

Niveau de protection Up IEC 61643-1	1,50 kV
-------------------------------------	---------

Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC 61643-11	1,5 kV
--	--------

Courant électrique

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 μ s, IEC61643)L-N(PEN)/N-PE	40 kA
---	-------

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE	65 kA
-----------------------------------	-------

Dimensions

Hauteur	18 mm
---------	-------

Largeur	45 mm
---------	-------

Profondeur	45 mm
------------	-------

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 55 °C
------------------------	-------------

Schéma de réseau

Type de réseau	TN, TT
----------------	--------

Normes

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	5 - 5 Nm
-------------------	----------

SPN065N

