



SPN140C

Parafoudre 1P débrochable 40KA type 2 avec voyant fin de vie

Caractéristiques techniques

Type de pôles	1 P
Nombre de modules	1
Voyant lumineux	voyant de fin de vie
Tension assignée d'emploi Ue	230 / 400 V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Courant nominal de décharge (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE	15 kA
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1	440 V
Niveau de protection Up IEC 61643-1	2 kV
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA
Largeur produit installé	18 mm
Puissance dissipée totale sous IN	0 W
Couple de serrage	3,6Nm
Section de raccordement en câble souple	25 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	35 mm ²
Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11	2/ C/ T2
Directive européenne WEEE	concerné
Température de service	-40...55 °C
Température de stockage/transport	-40...80 °C
Mots clés	Parafoudre Modulaire