



SPN208S



**Parafoudre 2P monobloc 8KA type 2 avec voyant lumineux**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC 61643-1 255 V

Niveau de protection Up IEC 61643-1 1 kV

**Courant électrique**

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 μs, IEC61643)L-N(PEN)/N-PE 2 kA

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE 8 kA

**Dimensions**

Largeur 36 mm

**Conditions d'utilisation**

Température de service -40 - 60 °C

**Équipement**

Avec contact de signalisation à distance Non

**Normes**

Classe d'exigence IEC61643 T2

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Installation, montage**

Couple de serrage 3,60 - 3,60 Nm