



SPN208S



Parafoudre 2P monobloc 8KA type 2 avec voyant lumineux

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 2

Tension

Tension assignée d'emploi U_e 230 - 230 V

Tension de fonctionnement continue U_c selon IEC 61643-1 255 V

Niveau de protection de la tension U_p neutre-terre selon IEC 61643-11 1 kV

Courant électrique

Courant de décharge nominal (I_n) 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643 2 kA

Courant choc (I_{imp}) L-N(PEN)/N-PE 8 kA

Dimensions

Hauteur 87 mm

Largeur 36 mm

Profondeur 65 mm

Conditions d'utilisation

Température de service -40 - 60 °C

Équipement

Avec contact de signalisation à distance Non

Normes

Classe d'exigence IEC 61643 T2

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Installation, montage

Couple de serrage 3,60 - 3,60 Nm