




SVS127B



**Voyant triple LED rouge 230VAC QCPB QC passage de barre**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Tension**

Tension assignée d'isolement	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

**Connectivité**

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Type de douille	Fix

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	0,80 W
Puissance max. par point de chargement	0

**Dimensions**

Hauteur	83 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	62 mm

**Éclairage**

Type de Lampe	LED
---------------	-----

**Matière**

Couleur	Rouge
---------	-------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------