



SVS127B



Voyant triple LED rouge 230VAC QCPB QC passage de barre

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 1

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement 250 V

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

Type de tension d'alimentation AC

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 50 °C

Température de stockage/transport -40 - 80 °C

Connectivité

Type de connexion/prise QuickConnect

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 2.5 mm²

Type de douille Fix

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0,80 W

Puissance max. par point de chargement 0

Dimensions

Hauteur 83 mm

Largeur 17,50 mm

Profondeur 62 mm

Éclairage

Type de Lampe LED

Matière

Couleur Rouge

Sécurité

Indice de protection IP IP20