



Voyant LED vert 12-48V QCPB

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée d'isolement	250 V
------------------------------	-------

Tension assignée de tenue aux chocs	2 000 V
-------------------------------------	---------

Type de tension d'alimentation	AC/DC
--------------------------------	-------

Tension assignée d'emploi Ue	12 - 48 V
------------------------------	-----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 50 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

Connectivité

Type de connexion/prise	QuickConnect
-------------------------	--------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 2.5 mm ²
---	---------------------------

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 2.5 mm ²
---	---------------------------

Type de douille	Fix
-----------------	-----

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,33 W
-----------------------------------	--------

Puissance max. par point de chargement	0
--	---

Dimensions

Hauteur	83 mm
---------	-------

Largeur	17,50 mm
---------	----------

Profondeur	62 mm
------------	-------

Éclairage

Type de Lampe	LED
---------------	-----

Matière

Couleur	Vert
---------	------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

SVS131B

