



TG053A

IP44 

Station météorologique GPS KNX

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés ETS

Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

Tension auxiliaire 12 - 40 V

Matière

Couleur Blanc

Conditions d'utilisation

Température de service -30 - 50 °C

Textes

Mode de montage Avec collier pour fixation sur mât, Pour montage mural et sur mât

Type de raccordement Avec bornes à ressort pour alimentation en tension