




TGA200



Alimentation 24V DC 1A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de sortie 1 000 mA

Fonctions

Tension de sortie régulée Oui

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Puissance

Puissance absorbée (veille) 0,20 W

Capacité

Nombre de modules 4

Tension

Tension de sortie 24 - 24 V

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C