



TGA200



Alimentation 24V DC 1A

Caractéristiques techniques

Systeme bus	EIB
Nombre de modules	4
Frequence assignee	50/60 Hz
Tension de sortie	24 V DC
Tension de sortie	24 V
Tension continue de sortie filtree	24V +/- 5%
Courant de sortie	1 A
Courant de sortie de l'alimentation	1 A
Profondeur produit installe	64 mm
Hauteur produit installe	90 mm
Longueur	64 mm
Largeur produit installe	72 mm
Courant absorbe	150 mA
Puissance consommee	16 VA
Puissance absorbee (veille)	0.2 W
Puissance dissipee totale sous IN	15 W
Plage de mesure de tension	22.8 à 25.2 V
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Approprie pour montage sur rail	Oui
Section de raccordement en cable souple	0,75 / 2,5mm ²
Section de raccordement en cable rigide	0,75 / 2,5mm ²
Type de raccordement	avec bornes enfichables QuickConnect
Type de connexion	Quickconnect
Protge contre les court-circuits	Oui
Caractéristique de différenciation 1 - Ventes	avec porte-étiquette
Indice de protection IP	IP20