

Passerelle objets connectés

Caractéristiques techniques

Equipement

| | |
|-------------|-----|
| Serveur web | Oui |
|-------------|-----|

Tension

| | |
|--------------------|-----------|
| Tension de service | 24 - 24 V |
|--------------------|-----------|

| | |
|----------------------------|-----------|
| Tension de service par bus | 21 - 32 V |
|----------------------------|-----------|

Réglages

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Modes de configuration supportés | ETS, easy |
|----------------------------------|-----------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-----------|
| Température de service | 0 - 45 °C |
|------------------------|-----------|

Commandes et indicateurs

| | |
|--------------------|-----|
| Avec affichage LED | Oui |
|--------------------|-----|

Dimensions

| | |
|-------------------------------|---|
| Largeur en unités de division | 6 |
|-------------------------------|---|

Textes

| | |
|----------|----------------------------------|
| Marquage | Porte-étiquette de grande taille |
|----------|----------------------------------|

| | |
|-----------------|---|
| Mode de montage | Pour installation dans le sous-ensemble |
|-----------------|---|

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
|----------------------|--------------------------------------|

TJA560