



TJA560



## Passerelle objets connectés

## Caractéristiques techniques

### Equipement

Serveur web	Oui
-------------	-----

### Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy
----------------------------------	-----------

### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

### Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

### Dimensions

Largeur en unités de division	6
-------------------------------	---

### Textes

Marquage	Porte-étiquette de grande taille
----------	----------------------------------

Mode de montage	Pour installation dans le sous-ensemble
-----------------	---

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------