



TJA560



Passerelle objets connectés

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Équipement

Serveur web	Oui
-------------	-----

Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy
----------------------------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Textes

Marquage	Porte-étiquette de grande taille
----------	----------------------------------

Mode de montage	Pour installation dans le sous-ensemble
-----------------	---

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------