



TJA670



Domovea basic

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Équipement

Serveur web	Oui
Nombre de canaux	1

Tension

Tension de service	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	DC

Connectivité

Exécution interface de système/média-gateway de système bus	Interfaces multiples
---	----------------------

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy
----------------------------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Dimensions

Largeur	105 mm
Profondeur	65 mm

Textes

Codage	Gestion de 4 profils configurables
Marquage	Avec porte-étiquette
Mode de montage	Pour installation dans le sous-ensemble
Tension	Tension d'alimentation via PoE ou 24 V CC
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect