



TJAS471

**domovea plus**

**Caractéristiques techniques**

**Equipement**

Serveur web	Oui
Nombre de canaux	1

**Tension**

Tension de service	195 - 254 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	AC

**Connectivité**

Exécution interface de système/média-gateway de système bus	Interfaces multiples
---	----------------------

**Réglages**

Modes de configuration supportés	easy, ETS
----------------------------------	-----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

**Dimensions**

Largeur	106 mm
Profondeur	65 mm
Largeur en unités de division	6

**Textes**

Codage	Gestion de 4 profils configurables
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect