



TJAS471

## Domovea plus

### Caractéristiques techniques

#### Equipement

Serveur web	Oui
Nombre de canaux	1

#### Tension

Tension de service	195 - 254 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	AC

#### Connectivité

Exécution interface de système/média-gateway de système bus	Interfaces multiples
---	----------------------

#### Réglages

Modes de configuration supportés	easy, ETS
----------------------------------	-----------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

#### Dimensions

Largeur	106 mm
Profondeur	65 mm
Largeur en unités de division	6

#### Textes

Codage	Gestion de 4 profils configurables
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect