



TJAS671

domovea basic

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web	Oui
Nombre de canaux	1

Tension

Tension de service	195 - 254 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	AC

Connectivité

Exécution interface de système/média-gateway de système bus	Interfaces multiples
-------------------------------------------------------------	----------------------

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy
----------------------------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Dimensions

Largeur	106 mm
Profondeur	65 mm
Largeur en unités de division	6

Textes

Codage	Gestion de 4 profils configurables
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect