



TRB221A



## Module 1 Sortie volet roulant, à encastrer, KNX QL

### Caractéristiques techniques

#### Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

#### Connectivité

Système bus radio-KNX Oui

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Equipement

Avec curseur pour commutation manuelle Oui

#### Matière

Couleur Gris clair

#### Courant électrique

Courant de commutation max. 5 A

#### Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre de modules 0

#### Textes

Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, fonction de répétition, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Type de raccordement Avec bornes surélevées à vis