




TRB302B



Module 2 entrées à encastrer 230V KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus Bus Radio

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 2

Connectivité

Système bus radio-KNX Oui

Équipement

Tension du signal externe nécessaire Non

Radio bidirectionnelle Non

Avec batterie Non

Excitation par HLK Non

Fréquence

Fréquence de transmission 868 - 868 MHz

Installation, montage

Montage Encastré

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm
uniquement pour appareil et kit 0

Éclairage

Excitation LED Non

Matière

Matière Plastique

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Tension

Tension d'entrée	5 - 5 V
Type de tension d'alimentation	AC
