



TRB302B



**Module 2 entrées à encastrer 230V KNX radio QL**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Système bus Bus Radio

**Réglages**

Modes de configuration supportés ETS, easy

**Courant électrique**

Nombre de circuits d'entrée 2

**Connectivité**

Système bus radio-KNX Oui

**Équipement**

Tension du signal externe nécessaire Non

Radio bidirectionnelle Non

Avec batterie Non

Excitation par HLK Non

**Fréquence**

Fréquence de transmission 868 - 868 MHz

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Usage interne uniquement**

Nombre de demi-modules de 17.5mm  
 uniquement pour appareil et kit 0

**Éclairage**

Excitation LED Non

**Matière**

Matière Plastique

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Tension**

---

Tension d'entrée	5 - 5 V
Type de tension d'alimentation	AC

---