



TRE302



IP55



Poussoir mural 2 entrées IP55 KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage En saillie

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

Fréquence

Fréquence d'émission radio 868,30 MHz

Connectivité

Catégorie du récepteur 2

Protocole radio Radio KNX

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Non

Tension

Tension de service 3 - 3 V

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 25 mm

Hauteur 76 mm

Largeur 49 mm

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Matière Plastique

Finition Brillant, Mat

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

Textes

Function Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Prise en charge simple de la configuration par un appareil maître, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Mode de montage Pour fixation par vissage ou montage avec support collable, Pour montage vertical ou horizontal