



TRE302



**Poussoir mural 2 entrées IP55 KNX radio QL**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 55 °C

**Fréquence**

Fréquence d'émission radio 868,30 MHz

**Connectivité**

Catégorie du récepteur 2

Protocole radio Radio KNX

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance Non

**Tension**

Tension de service 3 - 3 V

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 25 mm

Hauteur 76 mm

Largeur 49 mm

**Matière**

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Matière Plastique

Finition Brillant, Mat

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

**Textes**

Function Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Prise en charge simple de la configuration par un appareil maître, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Mode de montage Pour fixation par vissage ou montage avec support clicable, Pour montage vertical ou horizontal