



TRE600



**Projecteur LED avec détecteur infraRouge évolué 220-360° KNX radio quicklink**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur de montage recommandée 2,5 - 4,0 m

**Réglages**

Modes de configuration supportés ETS, easy, quicklink

Min. temporisation 30 s

**Connectivité**

Système bus radio-KNX Oui

**Éléments fournis**

Raccordement bus incl. Oui

**Éclairage**

Luminosité de déclenchement, réglable 5 - 1 000 lx

**Détection**

Angle de détection, réglable 45 - 90 °

**Conditions d'utilisation**

Température de service -20 - 45 °C

**Matière**

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

**Textes**

Avertissement de désactivation sus les modules variation, Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, appel de scène en cas de mouvement/pas de mouvement, Avec fonction de mémoire pour simulation de présence, Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement, Avec verrouillage des boutons-poussoirs, Mode party pour activation pendant 2 heures, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Function

Mode de montage Pour montage mural, Montage raccord Plug & Play