



TRM694G



IP20

Module 1 sortie libre de potentiel 4A + 2 entrées, à encastrer, KNX radio

Caractéristiques techniques

Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2
Système de bus EIB/KNX	Non
Système bus radio-KNX	Oui

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy, quicklink
----------------------------------	----------------------

Dimensions

Profondeur	20 mm
Profondeur de montage	40 mm

Matière

Couleur	Gris clair
---------	------------

Équipement

Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
Radio bidirectionnelle	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	4 A
-------------------------	-----

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
Fréquence de réception radio	868,30 - 868,30 MHz

Puissance

Puissance de sortie	920 W
---------------------	-------

Tension

Tension de service	230 - 230 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	230 V AC

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Textes

Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes,
Fonction de répéteur activable pour augmenter la
portée radio, Fonction Reset (Retour au réglage
d'usine)

Function

Mode de montage

Pour montage à l'arrière de modules encastrés

Type de raccordement

Avec bornes surélevées à vis