TRM694G

IP20

1 SORTIE LIBRE DE POTENTIEL 4A + 2 ENTREES A ENCASTRER KNX RADIO

Caractéristiques techniques

Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2
Système de bus EIB/KNX	Non
Système bus radio-KNX	Oui

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy, quicklink

Dimensions

Profondeur	20 mm
Profondeur de montage	40 mm

Matière

Couleur	Gris clair

Equipement

Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
Radio bidirectionnelle	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	4 A

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
Fréquence de réception radio	868,30 - 868,30 MHz

Puissance

Puissance de sortie	920 W

Tension

Tension de service	230 - 230 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	230 V AC

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C

Textes

Function	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, Fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Mode de montage	Pour montage à l'arrière de modules encastrés
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification