



TRM694G



**IK04 IP20**

**Module 1 sortie libre de potentiel 4A + 2 entrées, à encastrer, KNX radio**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2
Système de bus EIB/KNX	Non
Système bus radio-KNX	Oui

**Réglages**

Modes de configuration supportés	ETS, easy, quicklink
----------------------------------	----------------------

**Dimensions**

Profondeur	20 mm
Profondeur de montage	40 mm

**Matière**

Couleur	Gris clair
---------	------------

**Équipement**

Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
Radio bidirectionnelle	Oui

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	4 A
-------------------------	-----

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
Fréquence de réception radio	868,30 - 868,30 MHz

**Puissance**

Puissance de sortie	920 W
---------------------	-------

**Tension**

Tension de service	230 - 230 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	230 V AC

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes,  
Fonction de répéteur activable pour augmenter la  
portée radio, Fonction Reset (Retour au réglage  
d'usine)

Function

Mode de montage

Pour montage à l'arrière de modules encastrés

Type de raccordement

Avec bornes surélevées à vis