



TU402



**IP50** 



**Télécommande 2 Boutons poussoir 2 Entrées KNX radio quicklink**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence de transmission 868 - 868 MHz

**Tension**

Tension de service 6 - 6 V

**Connectivité**

Protocole radio Radio KNX

Catégorie du récepteur 2

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 2

**Sécurité**

Indice de protection IP IP50

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 45 °C

**Dimensions**

Hauteur 83 mm

Largeur 46,5 mm

Profondeur 15,80 mm

**Equipement**

Avec batterie Oui

**Pile**

Autonomie batterie 5 ans

**Textes**

Function Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)