




TU402



## Télécommande 2 Boutons poussoir 2 Entrées KNX radio quicklink

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence de transmission 868 - 868 MHz

#### Tension

Tension de service 6 - 6 V

#### Connectivité

Protocole radio Radio KNX

Catégorie du récepteur 2

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

#### Sécurité

Classe de protection (IP) IP50

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 45 °C

#### Dimensions

Hauteur 83 mm

Largeur 46,5 mm

Profondeur 15,80 mm

#### Equipement

Avec batterie Oui

#### Pile

Autonomie batterie 5 ans

#### Textes

Fonction Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)